



# TRACEELAC

LAQUE DE TRAÇAGE BLEUE, SANS SILICONE, SÉCHANT RAPIDEMENT.



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Laque de traçage bleue, sans silicone, séchant rapidement.

## DOMAINE D'APPLICATION

Pour tracer des lignes sur des métaux. S'utilise également comme peinture de contact, de retouche et de marquage.

## PROPRIÉTÉS

- Séchage rapide
- Sans silicone
- Bleue

## PRÉPARATION

**Pré-traitement des surfaces:** Bien nettoyer, dégraisser et sécher le support.

## MISE EN OEUVRE

### Mode d'emploi:

1. Pulvériser une couche fine et uniforme sur la surface à une distance de 40 cm environ. Laisser sécher 1 minute et puis tracer. 2. Les restes peuvent être éliminés avec Primor.

**Taches/résidus:** Remove stains with Griffon Primor or degreaser.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Couleur:	Bleu
Matière première de base:	Résine dans solution d'éthylméthylcétone

## CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 24 mois après production.

Conserver dans un emballage bien fermé dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.